

ejendals

Par de guantes Tegera® 8802 Infinity, Talla de los guantes: 10



Datos de pedido

Número de pedido	094365 10
GTIN	7340118318820
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Guante universal de la nueva serie Infinity con **un excelente tacto** y una buena capacidad de sujeción. Con palma resistente al aceite y a la grasa. Resistente al **calor de contacto hasta 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Robusto guante de montaje con doble revestimiento tupido de nitrilo y espuma de nitrilo con PU basado en agua, apropiado para áreas de trabajo ligeramente aceitosas y húmedas.

Norma:

EN 407

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Tecnología de punto: 18G

Color: negro / amarillo

Descripción técnica

Talla de guante	10
Serie	Tegera®

Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	6
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	Exento de DMF
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Material de base	Nailon
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / amarillo
Tecnología de punto	18G
Calor por contacto hasta	100 °C
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso