

HALDER**Martillo antirrebote mango de madera de nogal negro, Ø cabeza de martillo: 60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	755100 60
GTIN	4030618301646
Clase de artículo	73W

Descripción**Ejecución:**

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. **Antirrebote** gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.

Mango de madera de nogal negro de primera calidad.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 755140.

Descripción técnica

Longitud de cabeza con bocas	145 mm
Ø cabeza de martillo	60 mm
Longitud total	370 mm
Material carcasa	Tubo de acero
Peso	1,7 kg
Material mango	Madera de nogal negro
Serie	SUPERCRAFT®
Material inserto	Nailon, blanco, duro

Quality Dress	SUPERCRAFT
Seguro mango carcasa	Chaveta de aluminio y pasador de seguridad
Superficie	Revestido con pintura en polvo
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø cabeza de martillo 60+70 mm	755140 60+70
Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 60 mm	754910 60