

**Garant****Adaptador de cambio rápido ER32, d=42,5, Ø de sujeción: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319286 12
GTIN	4045197922847
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:****Sistema de cambio rápido de barras de mandrinar.**

Mediante tuerca de apriete con rosca exterior, se enrosca el adaptador de cambio rápido en el casquillo de sujeción cilíndrico o soporte VDI para adaptación directa.

**Aplicación:**

Para mecanizado interior con barras de mandrinar.

**Idóneo para:**

Barras de mandrinar con 1, 2 o 3 superficies de apriete.

**Suministro:**

Tapones roscados para conducto de refrigeración, tuerca corredera en ranura ciega.

**Nota:**

Ajuste previo, p. ej., mediante GARANT n.º 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con reducción n.º 354773 (casquillo n.º 313291 tam. 25 con reducción adicional n.º 319426; 319428 de cada tam. 40/32).

**Descripción técnica**

Atributo del nombre de producto	d=42,5
Tipo de producto	Adaptador de cambio rápido

