

Garant**Casquillo de sujeción cilíndrico, Pinza portapiezas ER: 32****Datos de pedido**

Número de pedido	319291 32
GTIN	4045197922908
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:****Sistema de cambio rápido de barras de mandrinar.**

Por medio del diámetro exterior para incorporar en un soporte para barras de mandrinar estándar o soporte para brocas con plaquitas de corte.

Aplicación:

Para mecanizado interior con barras de mandrinar.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete con rosca exterior.

Nota:

Ajuste previo, p. ej., mediante GARANT n.º 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con reducción n.º 354773 (casquillo n.º 313291 tam. 25 con reducción adicional n.º 319426; 319428 de cada tam. 40/32).

También es posible la sujeción directa de pinzas de sujeción ER.

Descripción técnica

Ø d ₁	40 mm
adecuado para	N.º 319286
Rosca M	M40×1,5

Ø soporte base d ₂	49,5 mm
l ₂ con adaptador intercambiable	53 mm
l ₂ con pinza portapiezas ER	25,5 mm
Tipo de producto	Casquillo de sujeción