

Garant**Soportes VDI, Pinza portapiezas ER: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	319292 25
GTIN	4045197922915
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:****Sistema de cambio rápido de barras de mandrinar.**

Los adaptadores de cambio rápido 319285; 319286; 319289 se atornillan directamente en el soporte. Combinación extremadamente estable con alcance mínimo.

Aplicación:

Para mecanizado interior con barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete con rosca exterior.

Nota:

Ajuste previo, p. ej., mediante GARANT n.º 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con reducción n.º 354773 (casquillo n.º 313291 tam. 25 con reducción adicional n.º 319426; 319428 de cada tam. 40/32).

También es posible la sujeción directa de pinzas de sujeción ER.

Descripción técnica

Ø exterior d ₃	68 mm
Ø exterior d ₁	30 mm

l ₂ con pinza portapiezas ER	36 mm
l ₂ con adaptador intercambiable	64,5 mm
x con adaptador intercambiable	116 mm
x con pinza portapiezas ER	87 mm
Ø soporte base d ₂	52 mm
Rosca M	M32×1,5
Tipo de producto	Adaptador de cambio rápido