

**Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3, 39 mm de largo, Anchura de filo: 6,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	675260 6,5
GTIN	4013288010872
Clase de artículo	63H

**Descripción****Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

**Aplicación:**

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

**Norma:**

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

**Material:**

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Grosor de filo: 1,2 mm

Longitud total: 39 mm

**Descripción técnica**

Anchura de filo	6,5 mm
Grosor de filo	1,2 mm
Longitud total	39 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	800/1 Z
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Herramienta de puntas

