



Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3, Hexágono: 2,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	675290 2,5
GTIN	7610733211395
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Elasticidad y tenacidad marcadas por la dureza elevada para duraciones prolongadas. Puntas de salida de alta precisión para un posicionamiento perfecto en el tornillo y "Anti-Cam-Out". El revestimiento Nano hace las veces de **codificación cromática** y de **protección antioxidante** atractiva.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior DIN 7426 o DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Descripción técnica

Longitud total	25 mm
Hexágono	2,5 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	PrecisionBits
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Herramienta de puntas

