



Martillo antirrebote con mango de fibra de vidrio, Ø cabeza de martillo: 40 mm



Datos de pedido

Número de pedido	755000 40
GTIN	4030618302995
Clase de artículo	73W

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. **Antirrebote** gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.

Mango de fibra de vidrio "Ultratec" irrompible.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.

Longitud de cabeza con bocas: 115 mm

Longitud total: 370 mm

Peso: 0,79 kg

Descripción técnica

Material mango	Mango de 3 componentes
Peso	0,79 kg
Ø cabeza de martillo	40 mm
Longitud total	370 mm
Longitud de cabeza con bocas	115 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Material inserto	Nailon, blanco, duro

Quality Dress	SUPERCRAFT
Superficie	Recubrimiento de pintura en polvo
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 40 mm	754910 40
---	-----------