



## Muela abrasiva a láminas de máxima visibilidad SLTR Control, (ZA) para acero y acero inoxidable, Ø 125 mm, Granulación: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	565446 40
GTIN	4027497579389
Clase de artículo	53L

### Descripción

#### Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con **campo visual** que permite la vista a la pieza de trabajo. Densidad de recubrimiento muy elevada y buena durabilidad.

#### Aplicación:

Ideal para el mecanizado de precisión.

### Descripción técnica

Tamaño de grano	40
Descripción de la forma	inclinado con saliente de láminas
Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Rectificado transparente	sí
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		