



Muela abrasiva a láminas de máxima visibilidad SLTR Control, (ZA) para acero y acero inoxidable, Ø 125 mm, Granulación: 60



Datos de pedido

Número de pedido	565446 60
GTIN	4027497579396
Clase de artículo	53L

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con **campo visual** que permite la vista a la pieza de trabajo. Densidad de recubrimiento muy elevada y buena durabilidad.

Aplicación:

Ideal para el mecanizado de precisión.

Descripción técnica

Ø de muela	125 mm
Tamaño de grano	60
Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	inclinado con saliente de láminas
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Rectificado transparente	sí
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		