

**Martillo antirrebote con mango de fibra de vidrio, Ø cabeza de martillo: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	755000 50
GTIN	4030618303008
Clase de artículo	73W

Descripción**Ejecución:**

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. **Antirrebote** gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.

Mango de fibra de vidrio **"Ultratec"** irrompible.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.

Descripción técnica

Peso	1,04 kg
Longitud de cabeza con bocas	120 mm
Ø cabeza de martillo	50 mm
Material mango	Mango de 3 componentes
Longitud total	380 mm
Serie	SUPERCRAFT
Material inserto	Nailon, blanco, duro
Superficie	Recubrimiento de pintura en polvo
antirrebote	sí

Tipo de producto

Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 50 mm

754910 50