


**Martillo a dos manos antirrebote, Ø cabeza de martillo (mm) / Peso (kg): 80/4**

**Datos de pedido**

Número de pedido	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Clase de artículo	73W

**Descripción**
**Ejecución:**

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. **Antirrebote** gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo. Mango madera nogal negro de primera calidad.

**Pieza de repuesto:**

En cuanto a inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910; en cuanto mango de madera de nogal negro de recambio, ver 755140.

Longitud de cabeza con bocas: 200 mm

Ø de superficies de impacto de los insertos: 80 mm

Longitud de mango: 800 mm

Longitud total: 880 mm

Peso: 4,41 kg

**Descripción técnica**

Longitud de cabeza con bocas	200 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	80 mm
Ø cabeza de martillo	80 mm
Material mango	Madera de nogal negro
Peso	4,41 kg
Longitud total	880 mm
Material carcasa	Acero
Longitud de mango	800 mm

Serie	SUPERCRAFT®
Material inserto	Nailon, blanco, duro
Quality Dress	SUPERCRAFT
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

### Accesorios

Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 80 mm	754910 80
Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø cabeza de martillo 80 mm	755140 80