

HALDER**Martillo antirrebote con mango de fibra de vidrio, Ø cabeza de martillo: 60 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	755000 60
GTIN	4030618303015
Clase de artículo	73W

Descripción**Ejecución:**

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. **Antirrebote** gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.

Mango de fibra de vidrio "**Ultratec**" irrompible.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.

Longitud de cabeza con bocas: 145 mm

Longitud total: 390 mm

Peso: 1,625 kg

Descripción técnica

Peso	1,625 kg
Longitud total	390 mm
Ø cabeza de martillo	60 mm
Longitud de cabeza con bocas	145 mm
Material mango	Mango de 3 componentes
Serie	SUPERCRAFT®
Material inserto	Nailon, blanco, duro

Quality Dress	SUPERCRAFT
Superficie	Recubrimiento de pintura en polvo
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 60 mm	754910 60
---	-----------