

Garant**Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total:
200mm**

Datos de pedido

Número de pedido	701910 200
GTIN	4045197501455
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Aislados conforme a **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

Norma:**DIN ISO 5746.****Material:**

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	2,2 mm
Valores de corte alambre duro hasta Ø	2,8 mm
Longitud total	200 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene

Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado
exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicate multifunción