

**Alicate universal, modelo resistente ERGO™, Longitud total: 180mm****Datos de pedido**

Número de pedido	701640 180
GTIN	7314150101870
Clase de artículo	730

Descripción**Ejecución:**

Acero al cromovanadio, cabeza y articulación cromadas. Mordazas, redondeadas y delgadas; interior dentado. Cubiertas de pared gruesa en los mangos con **muelle de apertura conectable**. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano.

Norma:

DIN ISO 5746.

Descripción técnica

Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Valores de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	cromado

exento de chispas

no

Tipo de producto

Alicate multifunción