



Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango Superglas, Ø cabeza de martillo: 27mm



Datos de pedido

Número de pedido	754800 27
GTIN	7610733087075
Clase de artículo	73B

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media).

Con mango casi irrompible de fibras de vidrio SUPERGLAS, empuñadura de plástico negro.

Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

Descripción técnica

Longitud total	290 mm
Peso	0,33 kg
Material mango	Fibra de vidrio
Longitud de cabeza con bocas	90 mm
Ø cabeza de martillo	27 mm
Longitud de mango	265 mm
Material carcasa	Acero

Serie	PB 303
Material inserto	Nailon, blanco
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 27 mm	754720 27
Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 27 mm	754730 27