

HALDER**Martillo antirrebote mango de madera de nogal negro, Ø cabeza de martillo: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	755100 25
GTIN	4030618301585
Clase de artículo	73W

Descripción**Ejecución:**

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. **Antirrebote** gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.

Mango de madera de nogal negro de primera calidad.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 755140.

Descripción técnica

Material mango	Madera de nogal negro
Longitud de cabeza con bocas	105 mm
Longitud total	305 mm
Peso	0,25 kg
Material carcasa	Tubo de acero
Ø cabeza de martillo	25 mm
Serie	SUPERCRAFT®
Material inserto	Nailon, blanco, duro

Quality Dress	SUPERCRAFT
Seguro mango carcasa	Chaveta de aluminio y pasador de seguridad
Superficie	Revestido con pintura en polvo
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø cabeza de martillo 25 mm	755140 25
Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 25 mm	754910 25