



Alicates universales al vanadio, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 190mm



Datos de pedido

Número de pedido	701800 190
GTIN	4003773040415
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Acero al cromo vanadio. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano. **Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Mordazas cromadas, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Descripción técnica

Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Valores de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	190 mm
propiedad electrostática	VDE 1000 V
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propiedad de mordaza	dentado
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	cromado

exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicate multifunción