



Alicates regulables ranurados, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 250 mm



Datos de pedido

Número de pedido	705200 250
GTIN	4003773043836
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

La presión de apriete actúa sólo en la **articulación regulable ranurada**, de ajuste múltiple, lo que previene deslizamientos y el desgaste de tornillos. Protección antienganche contra lesiones por aplastamiento. Autoenganchador a tubos y tuercas. Con mordazas dentadas entalladas, templadas por inducción.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.

Abertura de sujeción para hexágono: 36 mm

Abertura de sujeción para tubos: 1.5/16 pul

Descripción técnica

Longitud total	250 mm
Abertura de sujeción para tubos	1.5/16 pul
Abertura de sujeción para hexágono	36 mm
Mango	Fundas de varios componentes
Superficie	cromado
Norma	DIN ISO 8976
exento de chispas	no

Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables