



## Alicates regulables Cobra® cromados, Longitud total: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	705900 300
GTIN	4003773041382
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

**Articulación empotrada** (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones.

Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.

Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico. Con **posibilidad de ajuste preciso enclavable** aplicando presión en el botón de resorte.

Mangos revestidos de plástico.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

#### Partes opcionales:

Mordazas n.º 705805 de cada tam. 180-300.

### Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso	30
Abertura de sujeción para tubos	2.3/4 pul
Abertura de sujeción para hexágono	60 mm
Mango	revestido de plástico
Quality Dress	Cobra
Superficie	cromado

Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Ajuste rápido	no
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables

---

## Accesorios

Juego de piezas de repuesto Tipo 300	705920 300
--------------------------------------	------------