



## Alicates regulables Alligator® atramentados, Longitud total: 250mm



### Datos de pedido

Número de pedido	705500 250
GTIN	4003773022992
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

**Articulación empotrada** (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

### Descripción técnica

Longitud total	250 mm
Abertura de sujeción para tubos	2 pul
Abertura de sujeción para hexágono	46 mm
Mango	revestido de plástico
Quality Dress	Alligator
Superficie	atramentado en negro
Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no

Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables