

Garant**Alicates universales al vanadio, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm**

Datos de pedido

Número de pedido	701710 200
GTIN	4045197501431
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Acero al cromo vanadio. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano. **Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Pinzas cromadas, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

Norma:**DIN ISO 5746**

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Valores de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
propiedad electrostática	VDE 1000 V
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza	dentado
Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene

Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	cromado
exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicate multifunción