



Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 225mm



Datos de pedido

Número de pedido	701900 225
GTIN	4003773010036
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Aislados conforme a **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	225 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	2,5 mm
Valores de corte alambre duro hasta Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado

exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicate multifunción