

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 5/S4mm

Datos de pedido

Número de pedido	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Longitud total L	65 mm
Desplazamiento central L ₃	2,95 mm
Longitud de voladizo L ₁	15 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Tamaño de placa	4 mm
Longitud de sujeción L ₂	4,6 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	5,78 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Código ISO Soporte	A05X SCLDR/LS4
Ø de mango D _s	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200