

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 6/S4mm


Datos de pedido

Número de pedido	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Código ISO Soporte	A06X SCLDR/LS4
Longitud de sujeción L_2	5,54 mm
Longitud total L	65 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Desplazamiento central L_3	3,73 mm
Tamaño de placa	4 mm
Longitud de voladizo L_1	18 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	6,92 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200