



Alicates regulables Cobra® atramentados, Longitud total: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	705800 300
GTIN	4003773034087
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones.

Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.

Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida. Con **posibilidad de ajuste preciso enclavable** aplicando presión en el botón de resorte.

Mangos revestidos de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.º 705805 de cada tam. 180-300.

Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso	30
Abertura de sujeción para tubos	2.3/4 pul
Abertura de sujeción para hexágono	60 mm
Mango	revestido de plástico
Quality Dress	Cobra
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida
Norma	DIN ISO 8976

Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Ajuste rápido	no
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

Accesorios

Juego de piezas de repuesto Tipo 300	705920 300
--------------------------------------	------------