

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 4/S4mm**

Datos de pedido

Número de pedido	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A04X SCLDR/LS4
Longitud de voladizo L ₁	12 mm
Desplazamiento central L ₃	2,41 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Ø perforación previa mínima D _{min.}	4,57 mm
Longitud de sujeción L ₂	3,58 mm
Ángulo de ajuste κ	97 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Tamaño de placa	4 mm
Longitud total L	65 mm
Ø de mango D _s	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200