

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 5/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	15 mm
Tamaño de placa	4 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	2,95 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	4,6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Código ISO Soporte	A05X SCLDR/LS4
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	5,78 mm
Longitud total L	65 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200