

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 8/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Desplazamiento central L_3	4,7 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Código ISO Soporte	A08X SCLDR/LS4
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Longitud total L	76 mm
Tamaño de placa	4 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	9,05 mm
Longitud de sujeción L_2	7,49 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200