

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 8/S4mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Clase de artículo	21V

## Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Código ISO Soporte	A08X SCLDR/LS4
Longitud de sujeción $L_2$	7,49 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Longitud de voladizo $L_1$	24 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	9,05 mm
Desplazamiento central $L_3$	4,7 mm
Tamaño de placa	4 mm
Longitud total L	76 mm
Ø de mango $D_5$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	$3 \times D$
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200