

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 6/S4mm**

Datos de pedido

Número de pedido	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tamaño de placa	4 mm
Longitud de sujeción L_2	5,54 mm
Código ISO Soporte	A06X SCLDR/LS4
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Desplazamiento central L_3	3,73 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Longitud total L	65 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	6,92 mm
Longitud de voladizo L_1	18 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200