



Alicates regulables ranurados, cromados, Longitud total: 125 mm



Datos de pedido

Número de pedido	705000 125
GTIN	4003773050490
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

La presión de apriete actúa sólo en la **articulación regulable ranurada**, de ajuste múltiple, lo que previene deslizamientos y el desgaste de tornillos. Protección antienganche contra lesiones por aplastamiento. Autoenganchador a tubos y tuercas. Con mordazas dentadas entalladas, templadas por inducción.

Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.

Abertura de sujeción para hexágono: 14 mm

Abertura de sujeción para tubos: 11/16 pul

Descripción técnica

Longitud total	125 mm
Abertura de sujeción para tubos	11/16 pul
Abertura de sujeción para hexágono	14 mm
Mango	revestido de plástico
Superficie	cromado
Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio

exento de chispas	no
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicataje regulables

Accesorios

Juego de herramientas para electrónica de 118 piezas sin maleta	680405
Juego de herramientas para electrónica de 118 piezas con maleta de aluminio para herramientas	680400