



Alicata regulable Alligator® cromado, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	705700 250
GTIN	4003773035497
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

Longitud total	250 mm
Abertura de sujeción para tubos	2 pul
Abertura de sujeción para hexágono	46 mm
Mango	Funda de varios componentes
Quality Dress	Alligator
Superficie	cromado
Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no

Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables