



## Alicates regulables Cobra® atramentados, Longitud total: 560mm



### Datos de pedido

Número de pedido	705800 560
GTIN	4003773044321
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

**Articulación empotrada** (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones.

Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.

Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida. Con **posibilidad de ajuste preciso enclavable** aplicando presión en el botón de resorte.

Mangos revestidos de plástico.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

#### Partes opcionales:

Mordazas n.º 705805 de cada tam. 180-300.

### Descripción técnica

Número de enclavamientos ajuste preciso	20
Longitud total	560 mm
Abertura de sujeción para tubos	4.1/2 pul
Abertura de sujeción para hexágono	120 mm
Mango	revestido de plástico
Quality Dress	Cobra
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida
Norma	DIN ISO 8976

Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Ajuste rápido	no
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables

---

## Accesorios

Juego de piezas de repuesto Tipo 560	705920 560
--------------------------------------	------------