



Alicate regulable Alligator® Aislados por inmersión según VDE, Longitud total: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	705730 250
GTIN	4003773019343
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado. **Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Alicate cromado, mangos aislados por inmersión.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

Longitud total	250 mm
Abertura de sujeción para tubos	2 pul
Abertura de sujeción para hexágono	46 mm
Mango	aislado por inmersión
Quality Dress	Alligator
Superficie	cromado
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos	no
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables