

Garant**Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 0****Datos de pedido**

Número de pedido	148200 0
GTIN	4045197923929
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para sollicitación **intensa** y **aplicación precisa**. Todas las dimensiones con **cuerpo de base de acero forjado de alta calidad** y mordaza fija integrada. **Nivel de burbuja redondo** para una colocación recta.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 2 - 5 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M1 – M8

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Longitud total: 125 mm

Descripción técnica

Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M8
Abertura de sujeción □	2 - 5 mm
Longitud total	125 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos

