

Garant**Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	148200 2
GTIN	4045197923950
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **intensa** y **aplicación precisa**. Todas las dimensiones con **cuerpo de base de acero forjado de alta calidad** y mordaza fija integrada. **Nivel de burbuja redondo** para una colocación recta.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 3 - 9 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M4 – M12

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 5 - 10 mm

Longitud total: 265 mm

Descripción técnica

Abertura de sujeción □	3 - 9 mm
Longitud total	265 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M4 – M12
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	5 - 10 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos

