

Garant**Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	148200 5
GTIN	4045197923981
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **intensa** y **aplicación precisa**. Todas las dimensiones con **cuerpo de base de acero forjado de alta calidad** y mordaza fija integrada. **Nivel de burbuja redondo** para una colocación recta.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 7 - 20 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M12 – M33

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 9 - 26 mm

Longitud total: 700 mm

Descripción técnica

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	9 - 26 mm
Abertura de sujeción □	7 - 20 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M12 – M33
Longitud total	700 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos

