

**Garant****Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	148200 3
GTIN	4045197923967
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **intensa** y **aplicación precisa**. Todas las dimensiones con **cuerpo de base de acero forjado de alta calidad** y mordaza fija integrada. **Nivel de burbuja redondo** para una colocación recta.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 4,9 - 12 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M5 – M20

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 6,5 - 15 mm

Longitud total: 370 mm

**Descripción técnica**

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	6,5 - 15 mm
Abertura de sujeción □	4,9 - 12 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M5 – M20
Longitud total	370 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos

