

**Garant****Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	148200 7
GTIN	4045197924209
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para solicitud **intensa** y **aplicación precisa**. Todas las dimensiones con **cuerpo de base de acero forjado de alta calidad** y mordaza fija integrada. **Nivel de burbuja redondo** para una colocación recta.

**Descripción técnica**

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	20 - 45 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M25 – M58
Longitud total	1258 mm
Abertura de sujeción □	14,5 - 36 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos