

Garant
Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 1

Datos de pedido

Número de pedido	148200 1
GTIN	4045197923936
Clase de artículo	11K

Descripción
Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Para sollicitación **intensa** y **aplicación precisa**. Todas las dimensiones con **cuerpo de base de acero forjado de alta calidad** y mordaza fija integrada. **Nivel de burbuja redondo** para una colocación recta.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 2 - 6,3 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M1 – M10

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Longitud total: 175 mm

Descripción técnica

Longitud total	175 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M10
Abertura de sujeción □	2 - 6,3 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos

