



Punta para Pozidriv, 5/16 pulgada C 8, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	675420 2
GTIN	4013288014870
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para el asiento en soportes manuales o máquinas con el soporte hexagonal correspondiente.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips o Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	2
Longitud total	32 mm
Mango hexagonal para puntas	C8
Quality Dress	855/2 Z PZ
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Tipo de producto	Herramienta de puntas