



Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus acero fino "Stainless", Hexágono: 1,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	675494 1,5
GTIN	4013288111197
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Con zona de torsión para reducir los picos de fuerza en el atornillado. Acero fino inoxidable, tenaz por tratamiento bajo cero al vacío.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior DIN 7426 o DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero fino inoxidable.

Descripción técnica

Longitud total	25 mm
Hexágono	1,5 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	3840/1 TS
Material	Acero fino, INOX
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Herramienta de puntas

