



Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión dura, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 3/25mm



Datos de pedido

Número de pedido	675330 3/25
GTIN	4013288013569
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Con zona de torsión, **dura**. Ideal para aplicaciones de atornillado blando (p. ej. atornillado en madera, plástico, etc.).

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud total	25 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	851/1 TH PH
Norma	DIN ISO 1173
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Herramienta de puntas

