



## Punta para Torx Plus®, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil Torx Plus®: 20IP



### Datos de pedido

Número de pedido	675390 20IP
GTIN	4013288031594
Clase de artículo	63H

### Descripción

**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

**Aplicación:**

Para todos los tornillos del sistema de atornillado Torx Plus® superresistente. Los tornillos Torx Plus® se emplean cada vez más en atornillados de plaquitas reversibles o de mecanismos de accionamiento, entre otras aplicaciones.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Material:**

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

### Descripción técnica

Longitud total	25 mm
Perfil Torx Plus®	20IP
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	867/1 IP TORX PLUS®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto	Herramienta de puntas

