



Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Acero fino "Stainless", Perfil Torx®: TX25



Datos de pedido

Número de pedido	675496 TX25
GTIN	4013288111098
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Con zona de torsión para reducir los picos de fuerza en el atornillado. Acero fino inoxidable, tenaz por tratamiento bajo cero al vacío.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Material:

Acero fino inoxidable.

Material: Acero fino, INOX

Longitud total: 25 mm

Descripción técnica

Longitud total	25 mm
Perfil Torx®	TX25/89
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	3867/1 TORX®
Material	Acero fino, INOX
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®

Tipo de producto

Herramienta de puntas