



Punta para Torx Plus®, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil Torx Plus®: 30IP



Datos de pedido

Número de pedido	675390 30IP
GTIN	4013288031624
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado Torx Plus® superresistente. Los tornillos Torx Plus® se emplean cada vez más en atornillados de plaquitas reversibles o de mecanismos de accionamiento, entre otras aplicaciones.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Descripción técnica

Perfil Torx Plus®	30IP
Longitud total	25 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	867/1 IP TORX PLUS®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto	Herramienta de puntas

