

**Punta para ranura, 5/16 pulgada C 8, Anchura de filo: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	675460 14
GTIN	4013288011312
Clase de artículo	63H

Descripción**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos insertables n.º 675000.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN 3126 C 8 (5/16 Zoll)

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Grosor de filo: 2,5 mm

Longitud total: 41 mm

Descripción técnica

Grosor de filo	2,5 mm
Longitud total	41 mm
Anchura de filo	14 mm
Mango hexagonal para puntas	C8
Quality Dress	800/2 Z
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Herramienta de puntas

