

**Martillo de caucho, blanco., Tipo: A900****Datos de pedido**

Número de pedido	755550 A900
GTIN	4045197720818
Clase de artículo	72D

**Descripción****Ejecución:**

De caucho tenaz (90 Shore), no elástico; con efecto de impacto de tracción elevada. Los planos usados se pueden mecanizar posteriormente si se desenroscan. Con mango de madera de fresno.

Cuerpo de caucho blanco para un trabajo sin rayado.

**Norma:****DIN 5128****Pieza de repuesto:**

Mango de recambio disponible en el n.º 755600.

Longitud de cabeza: 140 mm

Ø del cabezal: 90 mm

Longitud de mango: 380 mm

Peso: 1150 g

**Descripción técnica**

Longitud de mango	380 mm
Ø del cabezal	90 mm
Peso	1150 g
Longitud de cabeza	140 mm
Tipo de producto	Martillo

---

## Accesorios

Mango de martillo de madera de fresno Tipo A600

755600 A600