



Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Acero fino "Stainless", Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 2/25mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 675492 2/25 |
| GTIN | 4013288111029 |
| Clase de artículo | 63H |

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Con zona de torsión para reducir los picos de fuerza en el atornillado. Acero fino inoxidable, tenaz por tratamiento bajo cero al vacío.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero fino inoxidable.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Tamaño de ranura en cruz | 2 |
| Longitud total | 25 mm |
| Mango hexagonal para puntas | C 6,3 |
| Quality Dress | 3855/1 TS PZ |
| Norma | DIN ISO 1173 |
| Material | Acero fino, INOX |
| Perfil de salida | Destornillador Pozidriv |

Tipo de producto

Herramienta de puntas